

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Porte-à-faux / Plaquette: 85/06mm****Données de commande**

N° commande	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Classe d'article	21V

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	13,54 mm
Déport L_3	8,15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 11
Plaquette adaptée	GCCT 06020.
Code ISO porte-outils	E10K SGLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 11	269028 11
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200