

Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 90F1mm



Données de commande

N° commande	290415 90F1
GTIN	2050001674296
Classe d'article	29J

Description

Exécution:

Sans moyeu.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Longueur	150 mm
Largeur de rainure	25,72 mm
Ø douille	90 mm
Type de produit	Outils à brocher

