

**Garant**
**Barre d'alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 75/S4mm**

**Données de commande**

N° commande	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Classe d'article	21V

**Description technique**

Code ISO porte-outils	E06J SCLDR/LS4
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Déport $L_3$	3,5 mm
Taille plaquette	4 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	6,91 mm
Longueur totale L	110 mm
Hauteur de serrage $L_2$	5,54 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
$\varnothing$ queue $D_s$	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200