

Garant**Barre d'alésage carbure monobloc, à droite, Porte-à-faux / Plaquette:
85/07mm****Données de commande**

N° commande	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Classe d'article	21V

Description technique

Déport L_3	4,8 mm
Plaquette adaptée	TDAT 07010.
Taille plaquette	7 mm
\varnothing pré-perçage min. D_{min}	9,14 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 12
Code ISO porte-outils	E08K STLDR/L07
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
\varnothing queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 12	269028 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500