

AEG

Scie circulaire sans fil, Type: BKS18SBL



Données de commande

N° commande	078221 BKS18SBL
GTIN	4058546374549
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Scie circulaire Sub-Compact sans charbons pour un sciage puissant et rapide dans un format compact.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Description technique

Vitesse de rotation max.	5000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø lame de scie	165 mm
Poids	2,9 kg
Ø alésage lame de scie	20 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Exécution	Scies circulaires électroportatives
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²

Fiche technique

Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Profondeur de coupe max. 90°	57 mm
Référence fabricant	BKS 18SBL-0
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Scies