

**Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	302420 10
GTIN	4250122600244
Classe d'article	36E

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	10
Longueur de col cote A	50 mm
Longueur totale L	143 mm
Filetage M	M16
Ø serrage D ₁	10 mm
Ø ext. D	35 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage
D1 10 mm

309900 10