



Mandrin porte-fraises combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 40mm



Données de commande

N° commande	302500 40
GTIN	4250122600800
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	27 mm
Longueur de col cote A	52 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Longueur mandrin de fraisage L ₄	41 mm
Ø mandrin d ₁	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Filetage M	M16
Longueur totale L	172 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40

Ø serrage D ₁	40 mm
Support	SA 40 A = 52
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm	309870 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40