

**Garant**

**Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm**

**Données de commande**

N° commande	302416 32/10
GTIN	4045197436146
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

**Sans** vis de réglage de longueur, **long.**

**Utilisation:**

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

**Remarque(s):**

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Queue Ø d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	10 mm
Longueur totale L	300 mm
Attribut des noms de produit	L = 300 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre