

**Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	302420 12
GTIN	4250122600251
Classe d'article	36E

**Description****Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Description technique**

Vis de serrage de rechange 309900	12
Longueur totale L	143 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Filetage M	M16
Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Ø ext. D	42 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec  $\varnothing$  serrage  
D1 12 mm

---

309900 12