

Garant**Cutter avec manche bimatière, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm****Données de commande**

N° commande	845020 18
GTIN	4069515027809
Classe d'article	81B

Description**Exécution:**

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.

Manche bimatière convexe et mince pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en **Haptoprene** ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Blocage automatique de la lame. Avec **3** lames cassables (similaires 845010 réf. 10), 8 morceaux, **largeur 18 mm**.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10 – 845019 réf. 50; 845021 réf. 10 et 845023 réf. 50.

Description technique

Longueur lame	100 mm
Largeur lame	18 mm
Longueur cutter sans lame	160 mm
Epaisseur lame	0,5 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Type de produit	Cutters

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/845020-18>

