

**Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302420 16 |
| GTIN | 4250122600275 |
| Classe d'article | 36E |

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Longueur de col cote A | 63 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 16 |
| Filetage M | M16 |
| Longueur totale L | 156 mm |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |
| Ø ext. D | 48 mm |
| Support | SA 40 |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | DIN 2080 |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308635 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| TiretteType A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| TiretteType B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage
D1 16 mm

309900 16