



Mandrin à pinces OZ, SA 40, Plage de serrage: 2-25mm



Données de commande

N° commande	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540 – 309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 – 25, clé à ergot 628400.

Description technique

Plage de serrage	2 - 25 mm
Ecrou de serrage de rechange 309670	2 - 25
Filetage M	M16
Longueur de col cote A	66 mm
Clé à ergot adaptée 628400	58/62
Longueur totale L	159 mm
Ø ext. D	60 mm
Ø serrage D ₁	2-25 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 2080

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 12 mm	309550 12
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 18 mm	309550 18
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 58/62 mm	628400 58/62
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 16 mm	309550 16
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 24 mm	309550 24
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 23 mm	309550 23
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 5 mm	309550 5
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 21 mm	309550 21
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 11 mm	309550 11
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 15 mm	309550 15
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 13 mm	309550 13
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 22 mm	309550 22
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 6 mm	309550 6
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 10 mm	309550 10
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 8 mm	309550 8
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 14 mm	309550 14
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 7 mm	309550 7
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Ecrou de serrage OZ Capacité mandrin 2-25 mm	309670 2-25
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 19 mm	309550 19
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 25 mm	309550 25
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 9 mm	309550 9
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 4 mm	309550 4
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 20 mm	309550 20
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 17 mm	309550 17