

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes CN..****Données de commande**

N° commande	265100 40/12
GTIN	4069515031738
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Déport L_3	27 mm
Taille plaquette	12 mm
Garant sous plaquette	269005 22
Longueur totale L	33 mm
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	269013 9
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Brides de serrage	259038 21

Fiche technique

Vis pour bride de serrage	259021 8
Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265100-40/12>