

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes CN..****Données de commande**

N° commande	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Vis pour bride de serrage	259021 8
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Série	Master Mute
Déport L_3	27 mm
Longueur totale L	33 mm
Brides de serrage	259038 21
Taille plaquette	12 mm
Garant sous plaquette	269005 22

Fiche technique

Vis pour sous-plaquette	269013 9
Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265101-40/12>