

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DN..****Données de commande**

N° commande	265115 32/11
GTIN	4069515031851
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Levier	259015 21
Longueur totale L	26 mm
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Garant sous plaquette	269005 20
Vis de levier	259018 19
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Déport L_3	22 mm
Série	Master Mute

Fiche technique

Ø queue D _s	32 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265115-32/11>