

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes TN..****Données de commande**

N° commande	265121 40/16
GTIN	4069515032001
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Déport L ₃	27 mm
Longueur totale L	26 mm
Garant sous plaquette	269005 15
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Levier	259015 20
Vis de levier	259018 19

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265121-40/16>