



Perceuse-visseuse - Perceuse-visseuse sans fil



Données de commande

N° commande	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Solution 18 V intelligente cohérente, fiable et abordable pour les chaînes de montage industrielles.

- **Embrayage de précision: pas de surcharge dès qu'un couple défini est atteint. (Réduit l'usure de l'embrayage).**
- **Ergonomie industrielle: compacité extrême pour une grande flexibilité. Taille de poignée optimisée et poids réduit pour le montage industriel.**

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Utilisation type	Heavy Duty
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tension de la batterie	18 V

Fiche technique

Poids	0,7 kg
Nombre de batteries incluses	0
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 min ⁻¹
Référence fabricant	IRS 18V-30 P-HX
Profil d'entraînement du porte-outils	Six-pans creux
Couple maximal	30 Nm