

Garant**Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: AF0324****Données de commande**

N° commande	546906 AF0324
GTIN	4069515032070
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm. Avec surface de guidage à l'extrémité. Ebavurage précis sans endommager la pièce.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Série	Master Uni
Forme	Cylindre avec surface de guidage
Longueur tête	24 mm
Ø tête	3 mm
Ø queue	3 mm
Longueur totale	40 mm
Type d'outils	HM
Queue longue	non
Type de produit	fraise rotative

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		