

Garant**Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: F0313****Données de commande**

N° commande	546906 F0313
GTIN	4069515032179
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Ø tête	3 mm
Forme	Ogive bout rond
Longueur tête	13 mm
Ø queue	3 mm
Série	Master Uni
Longueur totale	40 mm
Type d'outils	HM
Queue longue	non
Type de produit	fraise rotative

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Fiche technique

Alu Mg	moyennement adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
Uni	adaptée