



### Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil



### Données de commande

N° commande	074052 GDS18750C
GTIN	4059952655147
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Boulonneuse sans fil.

· **Rotation droite / gauche.**

· **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Puissante boulonneuse sans fil de 1/2 pouce alliant performances et design compact.

· **Couple de décollement de 1000 Nm combiné à une tête de seulement 156 mm de long.**

· **Idéale pour les ateliers de métallurgie/ferronnerie, la métallurgie industrielle, l'entretien de véhicules et les travaux de construction.**

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de recharge et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

### Description technique

Capacité de la batterie	8 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)

## Fiche technique

Référence fabricant	GDS 18V-750 C
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vibrations maximales suivant EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,1 kg
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Utilisation type	Heavy Duty
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	3000 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1500 min <sup>-1</sup>
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. dur	750 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Boulonneuses