

Garant

Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes CC..



Données de commande

N° commande	265202 40/12
GTIN	4069515032254
Classe d'article	29E

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Vis pour plaquettes	269028 49
Taille plaquette	12 mm
Garant sous plaquette	269005 23
Déport L ₃	27 mm
Série	Master Mute
Longueur totale L	25 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 9

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265202-40/12>