

uvex**Casques de protection uvex pronamic E, Couleur: WHITE****Données de commande**

N° commande	097707 WHITE
GTIN	4066853027362
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Casque de protection léger en HDPE (polyéthylène haute densité) avec coque fermée (sans aération) pour une utilisation dans le domaine de l'électricité **jusqu'à 1.000 V c.a.** et 1500 V c.c. La géométrie optimale du serre-tête et le grand appuie-nuque assurent un ajustement extrêmement confortable. Le système d'adaptation permet de le combiner avec des visières, casques antibruit et lampes casques. **Résistance au froid jusqu'à -30 °C** et protection contre les projections liquides de métal (MM).

- **Harnais 6 points**
- **Encoches Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en similicuir**
- **Forme droite**
- **Avec molette et grand appuie-nuque**

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Taille	51 - 65 cm
Poids	396 g

Fiche technique

Couleur	blanc
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Propriétés du casque	Isolation électrique
Matériau coquille	HDPE
Norme	DIN EN 50365
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de protection