



Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Type: 2



Données de commande

N° commande	676564 2
GTIN	4013288233943
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Petite poignée Kraftform bimatière particulièrement ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d'emploi. Desserrage et serrage de la vis, même en l'absence de résistance, en la faisant "tourner". Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l'embout.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 675520 réf. 1/25; 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 675540 réf. 1/25; 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 pièce 675550 réf. TX25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 pièce 0,8x5,5 mm

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm

Fiche technique

Longueur totale	69 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Réversibilité gauche/droite	oui
Avec poignée à cliquet	oui
Avec corps télescopique	non
Avec embouts	oui
Magasins d'embouts intégré	oui
Type de produit	Outil à embout