

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes CC..****Données de commande**

N° commande	265203 40/12
GTIN	4069515032308
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Série	Master Mute
Vis pour sous-plaquette	269013 9
Vis pour plaquettes	269028 49
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	50 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	25 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Garant sous plaquette	269005 23
Déport L_3	27 mm

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265203-40/12>