

Fiche technique



Jeu de tournevis de montage avec fonction de cliquet, Nombre de pièces: 7



Données de commande

N° commande	667406 7
GTIN	4013288234070
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs acceptant les différentes lames. **Lames 6 pans** en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.

Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d'emploi. Desserrage et serrage de la vis, même en l'absence de résistance, en la faisant "tourner".

Contenu:

1 lame à fentes: 4x0,6 / 6x1
1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame 6 pans: 4 / 5 mm
2 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Manche Kraftform avec cliquet: 1 pièce

Livraison:

Avec trousse en tissu.

Description technique

Profil d'entraînement

Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm

Fiche technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Longueur totale	175 mm
Longueur lame	100 mm
Nombre de pièces	7
Fonction de cliquet	oui
Type de produit	Tournevis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/667406-7>