

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DC..****Données de commande**

N° commande	265206 40/11
GTIN	4069515032353
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 8
Déport L ₃	27 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	26 mm
Vis pour plaquettes	269028 50
Série	Master Mute
Garant sous plaquette	269005 18
Taille plaquette	11 mm

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265206-40/11>