

**Garant****Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DC..****Données de commande**

N° commande	265210 32/11
GTIN	4069515035378
Classe d'article	29E

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

**Description technique**

Vis pour plaquettes	269028 50
Longueur totale L	27 mm
Garant sous plaquette	269005 18
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Taille plaquette	11 mm
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Déport $L_3$	22 mm

## Fiche technique

Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Nombre de canaux de lubrification	2
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265210-32/11>