

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DC..****Données de commande**

N° commande	265214 40/11
GTIN	4069515035484
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Déport L ₃	27 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Longueur totale L	15 mm
Garant sous plaquette	269005 18
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Vis pour plaquettes	269028 50

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265214-40/11>