

**Garant**

**Tête de coupe GARANT Master Mute pour plaquettes à fileter, droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/22**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265302 40/22  |
| GTIN             | 4069515036023 |
| Classe d'article | 29E           |

## Description

### Exécution:

Avec sous-plaquette 1,5°.

### Remarque(s):

Plaquettes à fileter adaptées, voir codes art. 270700 - 270984.

## Description technique

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Déport $L_3$                 | 25,7 mm     |
| Taille plaquette             | 22 mm       |
| Série                        | Master Mute |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$ | 47 mm       |
| Longueur totale L            | 30 mm       |
| Plaquette à fileter adaptée  | 22IR        |
| Vis pour plaquettes          | 269028 51   |
| Ø queue $D_s$                | 40 mm       |

## Fiche technique

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type d'utilisation | droite        |
| Arrosage interne   | oui           |
| Type de produit    | Tête de coupe |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265302-40/22>