

Garant**Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: H0307****Données de commande**

N° commande	546906 H0307
GTIN	4069515035941
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Longueur tête	7 mm
Ø queue	3 mm
Forme	Flamme
Longueur totale	40 mm
Série	Master Uni
Ø tête	3 mm
Type d'outils	HM
Queue longue	non
Type de produit	fraise rotative

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Fiche technique

Alu Mg	moyennement adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
Uni	adaptée