

**Garant**

### Jeu de 10 petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 10



#### Données de commande

N° commande	546941 10
GTIN	4069515037303
Classe d'article	51D

#### Description

##### Exécution:

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Ø tige 3 mm.

##### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

##### Livraison:

1 de chaque 546906 réf. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

#### Description technique

## Fiche technique

Degré de finesse de la denture	très grossière (non ferreux / alu)
Abréviation denture	Z9
Série	Master Uni
Type d'outils	Carbure
Ø queue	3 mm
Nombre de fraises rotatives	10
Type de produit	Fraises rotatives

---

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/546941-10>

---