

Mahr

Comparateur numérique à commande tactile et i-Wi lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 25mm



Données de commande

N° commande	434325 25
GTIN	4059192066659
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec **très grand** affichage numérique et affichage de tolérance intégré. Avec affichage gradué analogique indiquant les limites de tolérance.

Ecran en verre trempé avec touches de commande tactiles inusables, 3 valeurs PRESET, affichage LED couleur en fonction du mode de tolérance.

Avec **système radio intégré i-wi** pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

Fonctions de mesure dynamiques (MAX / MIN / MIN-MAX): pour contrôle de concentricité et de planéité ou recherche du point de rebroussement.

Fonctionnement:

PRESET, tolérance, ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu). Possibilité de transmission de données. IP42: protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Fiche technique

Accessoire(s):

Câble de données 498941.
Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	0,00002 pouce
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Lecture commutable	0,0005 mm
Etalonnage	C1
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,004 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	0,65–1,15 N
Indice de protection IP	IP 42
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Anneau au dos du comparateur	non
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrie	numérique
Type de produit	comparateur

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/434325-25>