

**Garant**

### Jeu de 5 petites fraises rotatives Z9 – très grossière (non ferreux / alu), Carbure, Nombre de fraises rotatives: 5



#### Données de commande

N° commande	546965 5
GTIN	4069515037617
Classe d'article	51D

#### Description

##### Exécution:

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Ø tige 3 mm.

##### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

##### Livraison:

1 de chaque 546908 réf. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

#### Description technique

Degré de finesse de la denture	Moyen
--------------------------------	-------

## Fiche technique

Série	Denture Z7
Type de denture	à denture alternée
Abréviation denture	Z7
Type d'outils	Carbure
Ø queue	3 mm
Nombre de fraises rotatives	5
Type de produit	Fraises rotatives

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/546965-5>