

**Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302420 6
GTIN	4250122600220
Classe d'article	36E

**Description****Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Description technique**

Filetage M	M16
Longueur de col cote A	50 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Longueur totale L	143 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	SA 40
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage  
D1 6 mm

---

309900 6