



Jeu de micromètres d'intérieur numériques avec sortie de données, Plage de mesure: 12-20mm



Données de commande

N° commande	428941 12-20
GTIN	4059192064983
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428931 avec bagues de réglage correspondantes.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

Description technique

Nombre de piles incluses	1
Nombre de bagues de réglage	1

Fiche technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Plage de mesure	12 - 20 mm
Type de pile	pile bouton
Nombre de têtes de mesure	2
Ø bague de contrôle	16 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 65
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428941-12-20>