



Micromètre d'intérieur numérique avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 12-16mm



Données de commande

N° commande	428932 12-16
GTIN	4059192065072
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.

Description technique

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Profondeur de mesure standard	64 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Indice de protection IP	IP 65
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	12 - 16 mm
Lecture	0,001 mm
Type de pile	pile bouton
Nombre de piles incluses	1
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428932-12-16>