



## Micromètre d'intérieur rapide numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 6-8mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428933 6-8    |
| GTIN             | 4059192065287 |
| Classe d'article | 43A           |

### Description

#### Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur rapides avec retour de levier sur l'ensemble de la plage de mesure. Grand écran tactile pivotant (270°) avec fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par 3 LED colorées et symboles sur l'écran, ABS.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

### Description technique

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Plage de mesure         | 6 - 8 mm |
| Indice de protection IP | IP 65    |

## Fiche technique

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dim. a                             | 1,5 mm                                    |
| Profondeur de mesure standard      | 58 mm                                     |
| Lecture                            | 0,001 mm                                  |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles                  |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032                             |
| Erreur admissible                  | 0,004 mm                                  |
| Nombre de piles incluses           | 1                                         |
| Norme                              | DIN 863                                   |
| Lecture commutable                 | mm / pouce                                |
| Interface                          | Interface USB                             |
| Interface                          | Port USB                                  |
| Interface                          | Système radio i-wi MAHR                   |
| Sauvegarde des valeurs mesurées    | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Fonction de preset                 | oui                                       |
| Métrologie                         | numérique                                 |
| Emballage                          | Boîte robuste                             |
| Etalonnage                         | B6                                        |
| Type de produit                    | Micromètre d'intérieur à 3 touches        |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428933-6-8>