



Micromètre d'intérieur rapide numérique avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 16-20mm



Données de commande

N° commande	428934 16-20
GTIN	4059192065515
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur rapides avec retour de levier sur l'ensemble de la plage de mesure. Grand écran tactile pivotant (270°) avec fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par 3 LED colorées et symboles sur l'écran, ABS.

Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.

Description technique

Fiche technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Dim. a	0,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Erreur admissible	0,004 mm
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Plage de mesure	16 - 20 mm
Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure standard	64 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset	oui
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428934-16-20>