



Disque abrasif (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Grain: 36



Données de commande

N° commande	566314 36
GTIN	4027497228027
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Disque abrasif avec **grain de céramique (CER) auto-affûtant** et plateau-support renforcé de fibres de verre intégré. **Enlèvement de matière agressif** d'un disque en fibre combiné à un **fonctionnement silencieux** et la durée de vie élevée d'un disque à lamelles.

- **Un outil au lieu de deux: remplace les disques en fibre et d'ébarbage: pas de changement nécessaire, utilisation sans bride de serrage spéciale.**
- **Performances maximales grâce au plateau-support renforcé de fibres de verre et au grain céramique Precision-Shaped-Ceramic.**
- **Moyeu fortement déporté pour un travail à plat, une fluidité parfaite et une grande agressivité.**
- **Durée de vie extrêmement longue pour une rentabilité maximale.**

Utilisation:

Utilisation sur surfaces et arêtes.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Grain	36

Fiche technique

Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Support	Plateau-support en fibres de verre
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Meules

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		