



Meuleuse d'angle sans fil 18 V, pour Ø disques 125 mm, avec batterie, avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage, dans une valise



Données de commande

N° commande	077140 4933493416
GTIN	4058546482879
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.**
- **Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.**

Meuleuse d'angle sans fil M18™ HIGH OUTPUT™ de 125 mm de diamètre, délivrant une puissance équivalente à celle d'une meuleuse de 1750 W.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Description technique

Nombre de batteries incluses	1
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s ²
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Protection de surcharge	oui

Fiche technique

Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	M18FHSAG125XB2-802X
Poids	3,5 kg
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Capacité de la batterie	8 Ah
Tension de la batterie	18 V
Dispositif homme-mort	non
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Démarrage en douceur	oui
Type de produit	Meuleuses d'angle