



Mandrin porte-fraises combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

N° commande	302500 16
GTIN	4250122600763
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur totale L	162 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Longueur de col cote A	52 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	17 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	16
Filetage M	M16
Longueur mandrin de fraisage L ₄	27 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 40 A = 52
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 16 mm	309870 16
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 16	309680 16
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-SW25 Pour mandrins à pinces ER 16	309720 16
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 16	309700 16
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40