

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302412 25/8 |
| GTIN | 4045197435965 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

Avec vis de réglage de longueur, **court**.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Ø alésage D ₁ | 8 mm |
| Queue Ø d | 25 mm |
| Longueur totale L | 160 mm |
| Attribut des noms de produit | L = 160 mm |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |