

**WEKEM®****Bande de téflon, 12 m, Type: GOLD****Données de commande**

N° commande	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Classe d'article	08G

**Description****Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets. Bande de téflon élastique, épaisse et particulièrement résistante, de qualité supérieure pour tous les types de filets. Convient pour le propane, le butane, le gaz naturel, le benzène et les carburants, plage de températures de -240 à + 260 °C.

**Utilisation:**

En fonction du fluide, du tuyau et de la taille du filetage, utilisable jusqu'à env. 100 bars (des essais sont nécessaires), à 200 °C jusqu'à 16 bars max.

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

**Description technique**

Epaisseur	0,1 mm
-----------	--------

Largeur	12 mm
Pour type de filetage	Tous
Référence fabricant	GT
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	60 mois
Longueur	12 m
Température de stockage	20 °C
Couleur	Jaune
Plage de températures	-240 - 260 °C
Base chimique	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Propriété	ne colle pas
Propriété	inflammable
Propriété	ne s'effrite pas
Attribut des noms de produit	12 m
Type de produit	Rubans d'étanchéité