

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. STFCR 90°, pour plaquettes TC..., à droite****Données de commande**

N° commande	265024 32/16
GTIN	4069515037983
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Norme	Norme usine
Taille plaquette	16 mm
Ø queue D_s	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Déport L_3	22 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Angle d'attaque κ	90 degré
Code ISO porte-outils	A32X STFCR/L16
Garant sous plaquette	269005 19
Longueur de col L_1	192 mm
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm

Fiche technique

Longueur totale L	288 mm
L _{min}	192 mm
Raccord fileté	G1/2
Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265024-32/16>