



Meules CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Ø disque: 125mm



Données de commande

N° commande	566367 125
GTIN	4007220304396
Classe d'article	550

Description

Exécution:

Disque abrasif **agressif** avec **plateau en fibre de verre intégré** et **système de serrage et de refroidissement breveté**.

Utilisation à plat sans endommager la pièce par l'écrou de serrage. Utilisation avec l'adaptateur 566365.

Pour capacité d'enlèvement de matière très élevée sur tous les aciers.

Avec grain de céramique triangulaire de précision.

Utilisation:

Pour **ponçages durs et rugueux** sur surfaces et arêtes.

Alternative économique aux disques d'ébarbage avec une **nette réduction des contraintes liées à la chaleur, au bruit, à la poussière et aux vibrations**.

Utiliser un angle d'attaque plat et un entraînement puissant (> 1200 W).

Description technique

Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Fiche technique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Optimisé pour le matériau	Acier
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Nombre de couches	1
Type de produit	Meules

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		