

Fiche technique



Fluoforet plat (sans collerette) long - Uni, Filetage: M5-M8



Données de commande

N° commande	080757 M5-M8
GTIN	4069515038102
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.
Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette).

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convenit pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d'1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.

Description technique

Type de produit	fluoforet
-----------------	-----------

Fiche technique