



Fluoforet plat (sans collerette) - Inox, Filetage: M5-M8



Données de commande

N° commande	080754 M5-M8
GTIN	4069515038072
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d'1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.

Description technique

Type de produit	fluoforet
-----------------	-----------

Fiche technique