



Paire de gants uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094267 10
GTIN	4048612139257
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

Gants intégrant la **technologie brevetée Bamboo TwinFlex®**. Technologie de tricot délicate à jauge 18 avec un niveau élevé de protection anti-coupsures D. Le **revêtement SoftGrip fin** offre une excellente préhension et une résistance élevée à l'abrasion. Certifiés Oeko-Tex 100, compatibles écrans tactiles et résistants à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C.

Utilisation:

Pour les environnements de travail secs et légèrement humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Le modèle est adapté à une chaleur de contact jusqu'à +100 °C conformément à la norme EN 407.

Description technique

Propriété des gants

Compatibles écrans tactiles

Fiche technique

Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Viscose de bambou, HPPE, acier, PA, élasthanne
Revêtement	SoftGrip-Foam
Domaine d'application	Multi-usages
Couleur	Vert
Norme	EN 407
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures