

ejendals

Paire de gants Tegera® OIL GRIP 8853, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094383 7
GTIN	7340118471815
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® OIL GRIP 8853. Les gants **hydrofuges** avec **manchette allongée** et **revêtement intégral** se caractérisent par une excellente préhension. Le tricot 18G est composé à plus de 90% de polyester recyclé et offre une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. Résistants aux huiles et aux graisses. Avec protection contre les produits chimiques de type C. En outre, les gants sont compatibles écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX et résistants à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	4111X

Fiche technique

EN 407	X1XXXX
EN 374	Type C (J)
Matériau support	Polyester recyclé
Revêtement	Nitrile, mousse nitrile
Domaine d'application	Précision; polyvalents
Tricot technologique	18G
Norme	EN 407
Utilisation	réutilisable
Type de produit	gants multi-usages