

**Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	558485 180
GTIN	2050002086531
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement**.

Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le matage et la finition. Le **support de tissu à faible étirement** convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.

Description technique

Exécution	A medium
Série	DF-BL
Comparaison grain	180
Couleur	Rouge
Degré de finesse	moyen
Abréviation de l'abrasif	A

Fiche technique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	13 mm
Longueur bande abrasive	305 mm
Attribut des noms de produit	13×305 mm
Référence fabricant	DF-BL
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée	20-25 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	20 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	20 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20 m/s	H
INOX	adaptée	20 m/s	
Ti	adaptée	20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	20 m/s	K
CuZn	adaptée	20 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	20 m/s	
Bois	adaptée	20 m/s	
Peinture	adaptée	20 m/s	
Uni	adaptée	20 m/s	
à sec	adaptée		